

물성표

제품	PEG-1000
----	----------

제품 정보

특징

- 낮은 Dioxane 함량
- 낮은 Free-EO 함량

주요 용도 - 고무, 레진, 셀룰로오스 물질, 분산제, 섬유, 가죽, 인쇄용 잉크 등

항목	시험방법	단위	대표값
물성 시험			
분자량	LC METHOD	-	950-1,050
외관 (25°C)	VISUAL	-	Paste
색상 (50°C)	ASTM D5386	APHA	Max 30
pH	LC Method	-	5.0-7.0
수산화가	LC Method	mgKOH/g	107.0-118.0
수분	ASTM E 203	wt%	Max 0.10
Dioxane	LC METHOD	ppm	Max 5.0
Free EO	LC METHOD	ppm	Max 5.0
점도 (50°C)	ASTM D2196	cP	78.0-85.0

1. 위 수치는 참고자료일 뿐 제품 규격은 아닙니다.
2. ISO 9001, 14001, /TS 16949

* 최종 업데이트 날짜 : 2026/06/01